

Anschlussblock MHP2-PR10-3

Teilenummer: 197446

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Max. Anzahl Ventilplätze | 10 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Befestigungsart Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene |
| Befestigungsart Ventil | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss 1/33 | M7 |
| Pneumatischer Anschluss 3/11 | M7 |
| Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Knetlegierung |