

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-8X1,25-S-1-BL

Teilenummer: 197593

FESTO

hochflexibel, weitgehend hydrolysebeständig.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	1 m
Außen-Durchmesser	8 mm
Blocklänge	0,304 m
Innen-Durchmesser	5,7 mm
Wickeldurchmesser	60 mm
Windungszahl	12
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht	65 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm
Farbe	blau
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)