

DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS

Teilenummer: 197623

FESTO

hochflexibel, weitgehend hydrolysebeständig.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Arbeitslänge | 1 m |
| Außen-Durchmesser | 8 mm |
| Blocklänge | 0,408 m |
| Innen-Durchmesser | 5,7 mm |
| Wickeldurchmesser | 60 mm |
| Windungszahl | 12 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Zulassung | TÜV |
| Zertifikat ausstellende Stelle | B 013277 0506 00 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -35 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 130 g |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm |
| Farbe | blau/schwarz |
| Shore-Härte | D 52 +/-3 |
| Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) |