

# DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-S-6-DUO-BS

Teilenummer: 197631

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Arbeitslänge	6 m
Außen-Ø	12 mm
Blocklänge	1.76 m
Innen-Ø	8 mm
Wickeldurchmesser	95 mm
Windungszahl	64
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...10 bar
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 °C...60 °C
Produktgewicht	2600 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm
Farbe	blau/schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)