


Axialbausatz EAMM-A-D40-60P

Teilenummer: 1977000

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	430 g
Schnittstellencode Aktuator	D40A D40B D40C
Schnittstellencode Motor In	60P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform