


# Axialbausatz EAMM-A-D60-80P

Teilenummer: 1977073

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	1040 g
Schnittstellencode Aktuator	D60A D60B D60C
Schnittstellencode Motor In	80P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform