

Überwurfmutter MCK-PK-3

Teilenummer: 205254

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Innengewinde M6x0,75 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außen-Ø 4 mm für Stecknippel Innen-Ø 3 mm mit Überwurfmutter |
| Werkstoff Überwurfmutter | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |