

Überwurfmutter MCK-PK-4-KU

Teilenummer: 211291

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Innengewinde M10x1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 6 mm für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter
Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform