

Axialbausatz EAMM-A-K48-80P

Teilenummer: 2263609

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	450 g
Schnittstellencode Aktuator	K48
Schnittstellencode Motor In	80P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform