

# Schalldämpfer U-1/2

Teilenummer: 2310

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	10300 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	82 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Produktgewicht	58.2 g
Pneumatischer Anschluss	G1/2
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform