

Stoßdämpfer DYSC-20-18-Y1F

Teilenummer: 2479149

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	20
Hub	18 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.3 s
Rückstellzeit bei min. Umgebungstemperatur	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Dämpfungslänge	16 mm
Max. Anschlagkraft	3000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	38 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	80000 J
Max. Restenergie	0.32 J
Rückstellkraft	10 N
Min. Einschubkraft	100 N
Produktgewicht	370 g
Massebereich	100 kg
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl