

Anschlagbausatz EADP-ES-R3-16

Teilenummer: 2715501

FESTO



Datenblatt

| Merkmals | Wert |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Baugröße | 16 |
| Einstellbereich Schwenkwinkel | 0 deg...325 deg |
| Einbaulage | beliebig |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -20 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | 0 °C...50 °C |
| Massenträgheitsmoment JO | 0.35 kgcm ² |
| Produktgewicht | 100 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschläge | Berylliumbronze vernickelt |
| Werkstoff Flansch | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoff Halter | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |