


Axialbausatz EAMM-A-D50-80G

Teilenummer: 2733787

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	1190 g
Schnittstellencode Aktuator	D50B
Schnittstellencode Motor In	80G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform