

# Axialbausatz EAMM-A-D50-80G-S1

Teilenummer: 2734291

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                    | Wert               |
|-----------------------------|--------------------|
| Einbaulage                  | beliebig           |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C     |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %           |
| Schutzart                   | IP65               |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C     |
| Übertragbares Drehmoment    | 17 Nm              |
| Produktgewicht              | 1190 g             |
| Schnittstellencode Aktuator | D50B               |
| Schnittstellencode Motor In | 80G                |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform       |