

Parallelbausatz EAMM-U-70-D32-52B/C-96-S1

Teilenummer: 2781778

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	70
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	5000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	118 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0.18 Nm
Übertragbares Drehmoment	7 Nm
Produktgewicht	1820 g
Schnittstellencode Aktuator	D32B
Schnittstellencode Motor In	52B 52C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform