

Spannhülse EAMH-86-6-C27.3

Teilenummer: 2789214

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	10.2 kgmm ²
Produktgewicht	122 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform