


Clipsetzer AGTC-T-SG-1+Z1

Teilenummer: 2927784
Auslaufprodukt

FESTO

Im Systainer mit Zubehör.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/4
Betätigungsart	mechanisch
Betriebsdruck	2 ... 6 bar
Umgebungstemperatur	5 ... 40 °C
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt TPE-S
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Maschinen-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	5 ... 40 °C
Max. Anziehdrehmoment	15 Nm
Produktgewicht	750 g
Werkstoff Anschlussgewinde	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Haltebügel	Federstahl rostfrei
Werkstoff Werkzeugaufnahme	hochlegierter Stahl
Werkzeugaufnahme	T-Nut mit Druckstück