



Magnetventil JMZH-5/2-1,5-L-LED

Teilenummer: 30221

FESTO

mit Magnetspulen und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdosen.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 bistabil
Normalnennendurchfluss	80 l/min
Betriebsdruck	2 ... 7 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Schutzart	IP40 mit Steckdose
Nennweite	1,5 mm
Steuerart	vorgesteuert
Schaltzeit um	6 ms
Einschaltdauer	100%
Spulenkennwerte	24V DC: 0,55W
Betriebsmedium	getrocknete Luft, geölt oder ungeölt
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	55 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 2	Anschlussplatte Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 3	Anschlussplatte Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 4	Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 5	Batterie-Modul
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss