


# Verbindungsleitung KMC-1-230AC-5

Teilenummer: 30934

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Zulassung	Germanischer Lloyd
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	320 g
Elektrischer Anschluss	Dose Form A
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	5 m
Kabeldurchmesser	6 mm
Kabelaufbau	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC
Werkstoff Steckkontakte	Bronze