


Steckdosenleitung KMV-1-230AC-2,5

Teilenummer: 30940

FESTO

vorkonfektioniert, für V-Magnete.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	170 g
Elektrischer Anschluss	Dose Anschlussbild Form B nach EN 175301-803
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	2,5 m
Kabeldurchmesser	6 mm
Kabelaufbau	3x0,75
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PC
Werkstoff Steckkontakte	Bronze