

HE-1/2-S-B

Einschaltventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 33019

Seite:1

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------------|--|
| Schaltfunktion Symbol | 3/2-Wegeventil, Grundstellung gesperrt |
| Schaltfunktion Kurzbezeichnung | 3/2 |
| Strömungsrichtung reversibel | nein |
| Funktionsprinzip | Schieber |
| Form Funktionselement | Platte |
| Abluft drosselbar | nein |
| Steuerart | direkt |
| Stelleigenschaft | bistabil |
| Befestigungsart | Schraub+Leitung |
| Einbaulage | beliebig |
| Nennweite | 15,9 mm |
| Betriebsdruck minimal | 1 bar |
| Betriebsdruck maximal | 14 bar |
| Umgebungstemperatur minimal | -10 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 60 °C |
| Mediumstemperatur minimal | -10 °C |
| Mediumstemperatur maximal | 60 °C |
| Anschlussart Belüftung | Gewinde |
| Anschlussgewinde Belüftung | G 1/2 |
| Anschlussart Arbeitsanschluss | Gewinde |
| Anschlussgewinde Arbeitsanschluss | G 1/2 |
| Anschlussart Entlüftung | Gewinde |
| Anschlussgewinde Entlüftung | G 1/2 |
| Betätigung/Rückstellung | Hebel, rastend mit Federrückstellung |
| Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2 | 5420 l/min |
| Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 3 | 3050 l/min |
| Betriebsmedium | gefilterte (50 µm) Druckluft (auch geölt) |