

# Schwenkantrieb DSRL-1 1/4"-180-P-FW

Teilenummer: 33130



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Drehflügelprinzip, stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel. Das Anschlagssystem ist vom Schwenkflügel getrennt, so daß auftretende Kräfte von den Anschlagnocken aufgenommen werden, elastische Dämpfungsplatten in den Endlagen.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2021. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Dämpfungswinkel	1,2 deg
Einstellbereich Schwenkwinkel	0 ... 180 deg
Schwenkwinkel	0 ... 180 deg
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsdruck	1,5 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar	10 Nm
Pneumatischer Anschluss	1/8 NPT