


Magnetspule MSFW-240-50/60-OD

Teilenummer: 34424

FESTO

für Wechselspannung, ohne Steckdose.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Einbaulage | beliebig |
| Schaltstellungsanzeige | nein |
| Min. Anzugszeit | 10 ms |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Leistungsfaktor cos {phi} | 0,7 |
| Spulenkennwerte | 240 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA |
| Zulässige Frequenzschwankungen | +/- 5 % |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel |
| LABS-Konformität | VDMA24364-C1-L |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 40 °C |
| Max. Anziehdrehmoment Steckdose | 0,4 Nm |
| Produktgewicht | 55 g |
| Elektrischer Anschluss | 3-polig Steckerfahnen für MSSD-F |
| Befestigungsart | mit Rändelmutter |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Magnetspule | Duroplast Kupfer Stahl |
| Werkstoff Wicklung | Kupfer |