

# Führungseinheit FENG-40-160-KF

Teilenummer: 34501

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	40
Hub	160 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Max. Kraft F <sub>y</sub>	1000 N
Max. Kraft F <sub>y</sub> statisch	1260 N
Max. Kraft F <sub>z</sub>	1000 N
Max. Kraft F <sub>z</sub> statisch	1260 N
Max. Moment M <sub>x</sub>	44 Nm
Max. Moment M <sub>x</sub> statisch	55 Nm
Max. Moment M <sub>y</sub>	52 Nm
Max. Moment M <sub>y</sub> statisch	65 Nm
Max. Moment M <sub>z</sub>	52 Nm
Max. Moment M <sub>z</sub> statisch	65 Nm
Verschiebekraft	15 N
Produktgewicht	2882 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert