

Führungseinheit FENG-50-500-KF

Teilenummer: 34512

FESTO



Datenblatt

| Merkmals | Wert |
|---------------------------|--|
| Baugröße | 50 |
| Hub | 500 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Kugelumlauführung |
| Konstruktiver Aufbau | Führung |
| Explosionsschutz | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...80 °C |
| Max. Kraft Fy | 1260 N |
| Max. Kraft Fy statisch | 1600 N |
| Max. Kraft Fz | 1260 N |
| Max. Kraft Fz statisch | 1600 N |
| Max. Moment Mx | 65 Nm |
| Max. Moment Mx statisch | 83 Nm |
| Max. Moment My | 70 Nm |
| Max. Moment My statisch | 89 Nm |
| Max. Moment Mz | 70 Nm |
| Max. Moment Mz statisch | 89 Nm |
| Verschiebekraft | 15 N |
| Produktgewicht | 6480 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Führungselement | Vergütungsstahl |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Jochplatte | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |