


Pneumatikventil VLX-2-1/2-MS-NPT

Teilenummer: 34924

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------|---|
| Konstruktiver Aufbau | Membranventil |
| Betätigungsart | pneumatisch |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Befestigungsart | Leitungseinbau |
| Anschluss Armatur | NPT1/2 |
| Nennweite | 13 mm |
| Ventilfunktion | 2/2 geschlossen monostabil |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Mediumsdruck | 1 bar...10 bar |
| Abluftfunktion | nicht drosselbar |
| Rückstellart | pneumatische Feder |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Anschluss Steuerhilfsluft 12 | M5 |
| Steuermedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Medium | gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm |
| Mediumtemperatur | -10 °C...80 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Normalnenndurchfluss | 4000 l/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
| Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffnummer Schraube | 1.4301 |
| Produktgewicht | 450 g |