

# Adaptiv-Greiffinger DHAS-GF-120-U-BU

Teilenummer: 3998959

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	120
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	10 °C...50 °C
Produktgewicht	29 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Klemmbacken	TPE-U(PU)