


Schnell-Entlüftungsventil SEU-1/8

Teilenummer: 4616

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Auswahl Zusatzfunktion	mit Schalldämpfer
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	550 l/min
Normaldurchfluss Entlüftung 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	1000 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	300 l/min
Betriebsdruck	0,5 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-20 °C...75 °C
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite	5 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 °C...75 °C
Schalldruckpegel	85 dB(A)
Produktgewicht	65 g
Werkstoff Dichtungen	NBR