


Kupplung EAMD-16-15-5-8X10

Teilenummer: 4819892

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	5 mm
Aufnahmedurchmesser 2	8 mm
Baugröße	16
Nennlänge	15 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,355 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1,2 Nm
Produktgewicht	13 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform