


Kupplung EAMD-56-46-18-23X27

Teilenummer: 5063729

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	18 mm
Aufnahmedurchmesser 2	23 mm
Baugröße	56
Nennlänge	46,5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	151 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	57 Nm
Produktgewicht	419 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform