

Kupplung EAMD-56-62-20-23X27

Teilenummer: 5228153

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	20 mm
Aufnahmedurchmesser 2	23 mm
Baugröße	56
Nennlänge	62.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	192 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	60 Nm
Produktgewicht	507 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform