


Anschlussblock MHP2-PR6-5

Teilenummer: 525124

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Max. Anzahl Ventilplätze	6
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	426 g
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M7
Pneumatischer Anschluss 3	M7
Pneumatischer Anschluss 5	M7
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung