

PAN-4x0,75-SI-P

Kunststoffschlauch

Datenblatt

Teile-Nr.: 526186

Seite:1

Merkmal	Wert
NenngroÙe Schlauch	4
Innendurchmesser	2,9 mm
Aussendurchmesser	4 mm
Biegeradius minimal	18 mm
Betriebsdruck minimal	-0,95 bar
Betriebsdruck maximal bei 20 °C	14,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 30 °C	12,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 40 °C	10,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 50 °C	9,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 60 °C	8,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 70 °C	7,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 80 °C	7 bar
Vakuumtauglich	ja
Umgebungstemperatur minimal	-30 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Werkstoff Schlauch	TPE-A
Produktgewicht je meter	0,0062 kg/m
Farbe	silber