

PAN-10x1,5-SI-P

Kunststoffschlauch

Datenblatt

Teile-Nr.: 526189

Seite:1

Merkmal	Wert
NenngroÙe Schlauch	10
Innendurchmesser	7 mm
Aussendurchmesser	10 mm
Biegeradius minimal	58 mm
Betriebsdruck minimal	-0,95 bar
Betriebsdruck maximal bei 20 °C	17 bar
Betriebsdruck maximal bei 30 °C	14,5 bar
Betriebsdruck maximal bei 40 °C	12 bar
Betriebsdruck maximal bei 50 °C	11 bar
Betriebsdruck maximal bei 60 °C	10 bar
Betriebsdruck maximal bei 70 °C	9 bar
Betriebsdruck maximal bei 80 °C	8 bar
Vakuumtauglich	ja
Umgebungstemperatur minimal	-30 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Werkstoff Schlauch	TPE-A
Produktgewicht je meter	0,0417 kg/m
Farbe	silber