

Aktivkohlefilter MS6-LFX-1/2-R-Z

Teilenummer: 529680

FESTO

Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, Durchflussrichtung von rechts nach links.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	6
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Aktivkohlefilter
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Betriebsdruck	0 ... 20 bar
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse	900 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Mediumstemperatur	5 ... 30 °C
Restölgehalt	0,003 mg/m ³
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	600 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	Aktivkohle
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schale	PC