


Kupplungsstecker KS4-1/4-A-R

Teilenummer: 531677

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	8 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...12 bar
Normalnenndurchfluss	765 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	9.5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	46 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform