

Kupplungsstecker KS4-3/8-I

Teilenummer: 531679

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	7.85 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...12 bar
Normalnenndurchfluss	1350 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	21.5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	32 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform