

Dichtring OK-3/4

Teilenummer: 531775

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Basierend auf Norm	ISO 16030
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Handanzug bei RT	ja
Nenn-Anziehdrehmoment	35 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	1 g
Pneumatischer Anschluss	G3/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschläge	PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	TPE-U(PU)