

Feinstfilterpatrone MS6-LFM-A

Teilenummer: 532909

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	6
Basierend auf Norm	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Baureihe	MS
Filterfeinheit	0.01 µm
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse	900 l/min
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse	135 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inerte Gase
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Fraktionsabscheidegrad (0,1 - 0,5 µm)	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Abscheidegrad MPPS	99.95 %
Restölgehalt	0.01 mg/m ³