

# Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Teilenummer: 533467

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                           | Wert                                   |
|------------------------------------|--|
| Arbeitslänge                       | 6 m                                    |
| Außen-Ø                            | 11.7 mm                                |
| Blocklänge                         | 1.312 m                                |
| durchflussrelevanter Biegeradius   | 65 mm                                  |
| Innen-Ø                            | 7.9 mm                                 |
| Wickeldurchmesser                  | 51 mm                                  |
| Windungszahl                       | 53                                     |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.95 bar...13 bar                     |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Umgebungstemperatur                | -40 °C...60 °C                         |
| Produktgewicht                     | 560 g                                  |
| Pneumatischer Anschluss 1          | Außengewinde G3/8                      |
| Pneumatischer Anschluss 2          | Außengewinde G3/8                      |
| Farbe                              | blau                                   |
| Shore-Härte                        | A 87 +/-3                              |
| Werkstoff Anschlussgewinde         | Messing<br>vernickelt                  |
| Werkstoff Knickschutz              | POM                                    |
| Werkstoff Schlauch                 | TPE-U(PU)                              |