

# Überwurfmutter MCK-PK-3-KD

Teilenummer: 533672

FESTO

Metallausführung.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Innengewinde M6x0,75
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 4 mm für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	Alu-Knetlegierung, vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform