

Überwurfmutter MCK-PK-6-KD

Teilenummer: 533674

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Innengewinde M12x1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 8 mm für Stecknippel Innen-Ø 6 mm mit Überwurfmutter
Werkstoff Überwurfmutter	Aluminium-Knetlegierung, vernickelt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform