

Filter MS12-LF

Teilenummer: 535023

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|----------------------|---|
| Baugröße | 12 |
| Baureihe | MS |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Konstruktiver Aufbau | Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider |
| Betriebsdruck | 0.8 bar...20 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -10 °C...60 °C |
| Mediumstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung |