


Druckaufbauventil MS12N-DL

Teilenummer: 535038

FESTO

Mit NPT-Gewinde.



Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Abluftfunktion	drosselbar
Betätigungsart	pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	keine
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	direkt
Steuerluftversorgung	intern
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventilfunktion	2/2
Betriebsdruck	2 ... 20 bar
Normalnennendurchfluss	25.000 ... 42.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	3.600 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise:
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss