

Aktivkohlefilter MS4-LFX-1/8-R

Teilenummer: 536707

FESTO

Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, Durchflussrichtung von links nach rechts.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Aktivkohlefilter
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Betriebsdruck	0 ... 14 bar
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse	360 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Mediumstemperatur	5 ... 30 °C
Restölgehalt	0,003 mg/m ³
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	190 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Filter	Aktivkohle
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC