

Blindstopfen QSPC18

Teilenummer: 537533

FESTO

zum Verschließen von Anschlüssen an Ventile oder Abdeckplatte.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0,9 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumstemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	5 g
Pneumatischer Anschluss 1	Cartridge 18 mm
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Blindstopfen	PA-verstärkt
Werkstoffinformation Trennelement	Stahl
Werkstoffinformation O-Ring	NBR