

# Anschlussleiste VABM-B6-E-G12-12-M1

Teilenummer: 537622

FESTO

für Magnetventil VUVB mit Multipolanschluss.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	21 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	12
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage	1,5 Nm
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	2 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	5 Nm
Produktgewicht	1.620 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	G1/8
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung