

Vakuummeter FVAM-40-V1/0-G1/8-EN

Teilenummer: 537812

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Nenngröße Manometer | 40 |
| Anschlusslage | Rückseite zentrisch |
| Basierend auf Norm | DIN EN 837-1 |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Rohrfeder-Manometer |
| Anzeigebereich [bar] | -1 ... 0 bar |
| Anzeigebereich | -30 ... 0 inHg |
| Skala | Doppelskala bar (außen) inch hg (innen) / psi (innen) |
| Betriebsdruck | -1 ... 0 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Faktor Dauerbelastung | 0,75 |
| Faktor Wechselbelastung | 0,66 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 81 g |
| Messgenauigkeit Klasse | 2,5 |
| Befestigungsart | Fronttafeleinbau |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Messing |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | ABS |
| Werkstoff Sichtscheibe | PMMA |