


Steuerleitung KES-MC-1-SUB-9-10

Teilenummer: 537925
Auslaufprodukt

FESTO

passend für MTR-DCI-...



Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	Gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	9
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	9
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	10
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	9
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 24 V
Kabellänge	10 m
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Biegeradius, feste Kabelverlegung	≥ 28 mm
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	≥ 51 mm
Kabeldurchmesser	6,8 mm
Kabelaufbau	10x0,14 geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt	0,14 mm ²
Aderenden	Stiftkabelschuh
Schutzart	IP54
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung