



Schalldämpfer UOM-1/4

Teilenummer: 538432

FESTO

für Vakuumsaugdüsen.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Dichtungsart am Einschraubzapfen	ohne Dichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Schalldämpfer offen
Betriebsdruck Vakuumsaugdüse	0 ... 8 bar 0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Befestigungsart	einschraubbar
Produktgewicht	11,1 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Dämpfereinsatz	PU-Schaum
Werkstoff Einschraubzapfen	POM
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff Innenrohr	Aluminium-Knetlegierung